

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



LUCID Vision Labs Phoenix™ Power over Ethernet (PoE) Cameras



Produkt #13-680 KONTAKT

[Ähnliche Kameras](#)



1



€501,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€501,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Videoausgang:
GigE (PoE)

Typ:
Color Camera

Hersteller: Lucid Vision Labs
Gewinde: ¼-20 with Tripod Mount Adapter #11-474
Bufferspeicher: 128MB
Kamera-Familie: Phoenix™
Modellnummer: PHX032S-CNF-IX
Sensortyp: Sony IMX265
Sensor: Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp: Global
Sensorformat: 1/1.8"
Auflösung (Megapixel): 3.20
Pixel (h x v): 2,048 x 1,536
Pixelgröße, h x v (µm): 3.45 x 3.45
Sensorfläche, h x v (mm): 7.07 x 5.3
Bildrate (fps): 38.00
Pixeltiefe: 12 bit
Belichtungszeit: 30µs - 10s
Stecker: GigE, ixIndustrial®
Stromversorgung: Power over Ethernet (PoE) or via GPIO with 12-24VDC Power Supply
Energieverbrauch (W): 2.5 (External Power Supply) 3.1 (PoE)
GPIOs: 1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated bi-directional ports
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or PTP (IEEE 1588)
Größe (mm): 24 x 24 x 27.35 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g): 30
Mount: NF-Mount
Gehäuse: Partial
Orientierung des Anschlusses: Back Panel
Dynamikbereich (dB): 71.66
Betriebstemperatur (°C): -20 to +55
Lagerungstemperatur (°C): -30 to +60
GPIO-Steckertyp: 8-pin JST
Bildverarbeitungsstandard: GigE Vision v2.0

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen