

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #17-644 3-4 TAGE



1



€374,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€374,00

Stk. 6+

€336,60

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Farbe:
Amber

Optische Dichte OD:
>8 @ 190 - 532nm
>5 @ 730 - 1110nm
>7 @ 745 - 1100nm

>9 @ 753 - 765nm
>10 @ 765 - 800nm
>8 @ 801 - 980nm
>10 @ 981 - 1065nm

Durchlässigkeit für sichtbares Licht VLT (%):
13

Zertifizierung EN 207/208:
D LB6 + IR LB8 + MLB7Y @ 315 - 532nm, DIRMLB5 @ 533 - 535nm, DIRMLB5 @ 730 - 744nm, DIRMLB6 @ 745 - 750nm, DIRMLB7 @ 751 - 754nm, D LB7 + I LB9 + R LB8 + MLB8Y S@ 755 - 1100nm

Filtermaterial:
Polymer

Filter:
LS20

Art:
Fit Over Rx Glasses

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)