


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Laser Detection Card IR

Produkt #55-292 Lagernd



1



€95,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€95,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Größe (mm):
86 x 54

Typ:
Card

Wellenlänge:
IR

Aktive Fläche (mm):
42 x 23

Typische Anwendungen:

808nm, 820nm, 830nm, 880nm, 960 - 980nm Laser Diodes, Nd:YAG, 1550nm Telecommunications
Nachleuchten (ohne Anregung): 800 µs
Emissionsfarbe: Green (550nm), other peaks at Red (673nm) and Blue (400nm)
Anregungsbereich: Band 1: 790 - 840nm Band 2: 870 - 1070nm Band 3: 1500 - 1590nm
Minimale Anregung, kontinuierlich: <2 µW/cm ² @ 808nm <175 nW/cm ² @ 960nm <100 µW/cm ² @ 1550nm
Minimale Anregung, gepulst: 250 kW/cm ² @ 1064nm, 7ns, 10Hz
Maximale Anregung, kontinuierlich: 100 W/cm ² @ 1064nm
Maximale Anregung, einzelner Puls: 35 MW/cm ² @ 1064nm, 7ns

Konformität mit Standards

Reach 191: Konform
RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen

