

Laser ZX20, 25 mW, 660 nm, 45°



Produkt #19-433 3-4 TAGE

- 1 + **€905,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€905,00

Stk. 10+
€814,73

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Betriebstemperatur (°C):
-10 to +50

Ausgangsleistung (mW):
25

Leistungsstabilität (%):
±3

Wellenlänge (nm):

660.00
Gewicht (g): 90
IEC-Klasse: 2M
Gehäuselänge (mm): 97
Gehäusedurchmesser (mm): 20
Lagerungstemperatur (°C): -40 to +85
Treffpunktlage (mrad): <0.8
Punktstabilität (µrad/°C): <10
Modulationsfrequenz (kHz): 400
Art: Homogeneous Line
Hersteller: Z-Laser
Auskopplung: Free Space
Lasertyp: Diode
CDRH-Laserklasse: II
Farbe: Red
Stecker: 5 pins, M12
Auffächerungswinkel (°): 45.00
Fokusbereich: 100mm to Collimation
Eingangsspannung (V): 5 - 30 DC

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen