

LightPath 354525 | Gespresste Asphäre, 6,65 mm Durchm., 0,44 NA, BBAR (600-1050 nm)

Mehr Produkte von [Lightpath®](#)



Precision Molded Aspheric Lenses

Produkt #19-702 KONTAKT

- 1 + **€78,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€78,00
Stk. 11+
€67,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
6.65 ±0.015

Effektive Brennweite EFL (mm):
6.70 @ 515nm

Numerische Apertur NA:
0.44

Substrat: D-ZK3
Toleranz Brennweite (%): ±1
Beschichtung: BBAR (600-1050nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <1.0% @ 600 - 1050nm
Oberflächenqualität: 60-40
Freie Apertur CA (mm): 5.75
Randdicke ET (mm): 1.82
Mittendicke CT (mm): 3.02 ±0.03
Blende: 1.01
Fase: Protective bevel as needed
Kompatibles Laserfenster: Thickness: 0.25 (t) (mm) Material: BK7
Abstand zwischen Fenster und Linse (D) (mm): 4.25
Artikelnummer von LightPath: 354525
Betriebstemperatur (°C): ≤200
Wellenlängenbereich (nm): 600 - 1050
Typische Anwendungen: Collimate or Focus Laser Light
Arbeitsabstand (mm): 4.9
Konjugierter Abstand: Infinite

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform