

LightPath 355625 | Gespresste Asphäre, 5,585 mm Durchm., 0,55 NA, BBAR (600-1050 nm)

Mehr Produkte von [Lightpath®](#)



Precision Molded Aspheric Lenses

Produkt **#16-700** AUSVERKAUF KONTAKT

Andere Beschichtungen

- 1 + **€43,95**

+ WARENKORB

Stk. 1+
€43,95

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
5.59 ±0.015

Effektive Brennweite EFL (mm):
4.13 @447nm

Numerische Apertur NA:
0.55

Substrat: D-ZLaF52LA
Toleranz Brennweite (%): ±1
Designwellenlänge Asphäre (nm): 447
Beschichtung: BBAR (600-1050nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <1.0% @ 600 - 1050nm
Oberflächenqualität: 40-20
Freie Apertur CA (mm): 4.6
Randdicke ET (mm): 2.73
Mittendicke CT (mm): 3.70 ±0.03
Blende: 0.91
Fase: Protective bevel as needed
Artikelnummer von LightPath: 355625
Betriebstemperatur (°C): ≤200
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 600 - 1050
Typische Anwendungen: Collimate or Focus Laser Light
Arbeitsabstand (mm): 2.2
Konjugierter Abstand: Infinite

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform