

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

LUCID VISION Labs Atlas10 ATX081S-CC Farbkamera, Sony IMX536, 8,1 MP

Mehr Produkte von [LUCID Vision Labs™](#)



LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras (Front, C-Mount)



Produkt #18-475 3-4 TAGE

- 1 + €2.382,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€2.382,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Videoausgang:
10GigE (PoE+)

Typ:
Color Camera

Hersteller:
Lucid Vision Labs

Gewinde: 2 x ¼-20 with Tripod Mbunt Adapter #17-120
Bufferspeicher: 380MB
Kamera-Familie: Atlas10
Modellnummer: ATX081S-CC
Sensortyp: Sony IMX536
Sensor: Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp: Global
Sensorformat: 2/3"
Auflösung (Megapixel): 8.10
Pixel (h x v): 2,840 x 2,840
Pixelgröße, h x v (µm): 2.74 x 2.74
Sensorfläche, h x v (mm): 7.78 x 7.78
Bildrate (fps): 136.70
Pixeltiefe: 8/10/12 bit
Belichtungszeit: 5.05µs - 10s
Stecker: 10GigE, M12
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #18-364 Europe: #18-364 Japan: #18-364 Korea: Not Available China: #18-364
Energieverbrauch (W): 11.5 (External Power Supply) <12 (PoE+)
GPIOs: 1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated bi-directional ports
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or PTP (IEEE 1588)
Größe (mm): 55 x 55 x 95.5 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g): 304
Mount: C-Mount
Gehäuse: Full
Orientierung des Anschlusses: Back Panel
Betriebstemperatur (°C): -20 to +55
Lagerungstemperatur (°C): -30 to +60
GPIO-Steckertyp: 8-pin M8
Bildverarbeitungsstandard: GigE Vision v2.0

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen