

Lumenera INFINITY 5-3 Mikroskopiekamera, Farbe

Mehr Produkte von [Teledyne DALSA](#)



Produkt #16-678 3-4 TAGE

- 1 +

€3.615,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€3.615,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Videoausgang:
USB 3.1 Gen 1 (HDMI)

Typ:
Color Microscopy Camera

Hersteller:
Teledyne Lumenera

Gewinde:

2 x ¼-20 (Integrated into Housing)
Bufferspeicher: Not Specified
Kamera-Familie: INFINITY
Modellnummer: INFINITY5-3C
Sensortyp: Sony IMX252
Sensor: Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp: Global
Sensorformat: 1/1.8"
Auflösung (Megapixel): 3.00
Pixel (h x v): 2,064 x 1,544
Pixelgröße, h x v (µm): 3.45 x 3.45
Sensorfläche, h x v (mm): 7.12 x 5.33
Bildrate (fps): 120.00
Pixeltiefe: 8/12 bit
Belichtungszeit: 161µs - 500ms (video)
Stromversorgung: Power over USB
Energieverbrauch (W): 4
GPIOs: Not Specified
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO)
Größe (mm): 97.8 x 69.8 x 50.8 (excludes lens mount)
Gewicht (g): 330
Mount: C-Mount
Gehäuse: Full
Orientierung des Anschlusses: Side Panel
Dynamikbereich (dB): 73
Betriebstemperatur (°C): 0 to +50
Lagerungstemperatur (°C): -30 to +70
GPIO-Steckertyp: 8-pin Hirose (MRX)

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen