


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Microlens Arrays



Produkt #15-814 3-4 Tage



1



€805,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€805,00

Stk. 11+

€724,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Effektive Brennweite EFL (mm):
15.30

Substrat:
[Fused Silica](#) (Corning 7980)

Beschichtung: VIS-NIR (400-1000nm)
Typ: Lens Array
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 1000
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} ≤0.25% @ 880nm R _{avg} ≤1.25% @ 400 - 870nm R _{avg} ≤1.25% @ 890 - 1000nm
Toleranz Größe (mm): ±0.05
Größe (mm): 10.0 x 10.0
Divergenzwinkel (°): ±1
Linsenprofil: Spherical
Pitch (µm): 500.00
Toleranz Pitch (µm): ±0.25
Radius R (mm): 7.00
Dicke (mm): 1.20
Toleranz Dicke (mm): ±0.05
Optiktyp: Plano-Convex

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform