

Olympus MPLFLN 1,25X Objektiv

Mehr Produkte von [Olympus](#)



#16-880

Produkt **#16-880** 3-4TAGE

- 1 +

€3.222,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€3.222,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Kompatible Deckglasdicke (mm):
N/A

Durchmesser (mm):
28.00

Bildfeld (mm):
17.6

Brennweite BW (mm):
144.00

Modellnummer: 1-U2M920
Länge ohne Gewinde (mm): 41.50
Vergrößerung: 1.25X
Max. Durchmesser (mm): 30
Numerische Apertur NA: 0.04
Gewinde: RMS / 20.32mm x 36 TPI
Transmission (%): >70 from 400 - 700nm
Kompatible Tubuslinsenbrennweite (mm): Focal Length: 180mm
Typ: Microscope Objective
Auflösung (µm): 8.39
Schärfentiefe (µm): 171.88
Arbeitsabstand (mm): 3.5
Gewicht (g): 122
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Art: Infinity Corrected
Hersteller: Olympus
Feldzahl: 22
Parfokallänge (mm): 45
Immersionsflüssigkeit: N/A

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat: Anzeigen
--