


Pixelink PL-D7512MU-T, 1,1", 12,3 MP, USB 3.0 C-Mount-Kamera, monochrom



Pixelink® USB 3.0 Cameras (Full Housing)



Produkt #11-444 3-4 Tage

Ähnliche Kameras



1



€3.395,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€3.395,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Videoausgang:
USB 3.0

Typ:
Monochrome Camera

Hersteller:
Pixelink

Gewinde: 1/4-20 with Tripod Mount Adapter #89-408
Bufferspeicher: Not Specified
Kamera-Familie: PL-D
Modellnummer: PL-D7512MU-T
Sensortyp: Sony IMX253
Sensor: Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp: Global
Sensorformat: 1.1"
Auflösung (Megapixel): 12.29
Pixel (h x v): 4,096 x 3,000
Pixelgröße, h x v (µm): 3.45 x 3.45
Sensorfläche, h x v (mm): 14.13 x 10.35
Bildrate (fps): 34.70
Pixeltiefe: 8/12 bit
Belichtungszeit: 24µs - 120s
Stecker: USB 3.0, Micro-B
Stromversorgung: Power over USB
Energieverbrauch (W): Not Specified
GPIOs: 1 opto-isolated trigger input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated outputs, 1 non-isolated input
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Größe (mm): 55 x 38.5 x 27 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g): 89
Mount: C-Mount
Gehäuse: Full
Orientierung des Anschlusses: Side Panel
Dynamikbereich (dB): 70
Betriebstemperatur (°C): 0 to +50
Lagerungstemperatur (°C): -45 to +85
GPIO-Steckertyp: 8-pin Hirose (HR25)
Bildverarbeitungsstandard: USB3 Vision v1.0
Betriebssystem: Software Driver: Windows 32 and 64 bit

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen