

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:


Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Pixelink® USB 3.0 Cameras (Board Level)



Produkt #11-442 

KONTAKT

[Ähnliche Kameras](#)



1



€2.895,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€2.895,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

**Videoausgang:**  
USB 3.0

**Typ:**  
Monochrome Camera

**Hersteller:**  
Pixelink

|                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gewinde:</b><br>1/4-20 with Tripod Mount Adapter <a href="#">#26-179</a>                 |
| <b>Bufferspeicher:</b><br>Not Specified                                                     |
| <b>Kamera-Familie:</b><br>PL-D                                                              |
| <b>Modellnummer:</b><br>PL-D759MU-BL                                                        |
| <b>Sensortyp:</b><br>Sony IMX255                                                            |
| <b>Sensor:</b><br>Progressive Scan CMOS                                                     |
| <b>Verschlusstyp:</b><br>Global                                                             |
| <b>Sensorformat:</b><br>1"                                                                  |
| <b>Auflösung (Megapixel):</b><br>8.85                                                       |
| <b>Pixel (h x v):</b><br>4,096 x 2,160                                                      |
| <b>Pixelgröße, h x v (µm):</b><br>3.45 x 3.45                                               |
| <b>Sensorfläche, h x v (mm):</b><br>14.13 x 7.45                                            |
| <b>Bildrate (fps):</b><br>47.90                                                             |
| <b>Pixeltiefe:</b><br>10/12 bit                                                             |
| <b>Belichtungszeit:</b><br>24µs - 120s                                                      |
| <b>Stecker:</b><br>USB 3.0, Micro-B                                                         |
| <b>Stromversorgung:</b><br>Power over USB                                                   |
| <b>Energieverbrauch (W):</b><br>Not Specified                                               |
| <b>GPIOs:</b><br>1 non-isolated trigger input, 2 non-isolated outputs, 1 non-isolated input |
| <b>Synchronisation:</b><br>Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger                      |
| <b>Größe (mm):</b><br>50.8 x 35 x 13.36 (excludes lens mount)                               |
| <b>Gewicht (g):</b><br>35.8                                                                 |
| <b>Mount:</b><br>C-Mount                                                                    |
| <b>Gehäuse:</b><br>Board Level                                                              |
| <b>Orientierung des Anschlusses:</b><br>Side Panel                                          |
| <b>Dynamikbereich (dB):</b><br>70                                                           |
| <b>Betriebstemperatur (°C):</b><br>0 to +50                                                 |
| <b>Lagerungstemperatur (°C):</b><br>-45 to +85                                              |
| <b>GPIO-Steckertyp:</b><br>8-pin Molex 1.25mm Pitch                                         |
| <b>Bildverarbeitungsstandard:</b><br>USB3 Vision v1.0                                       |
| <b>Betriebssystem:</b><br>Software Driver: Windows 32 and 64 bit                            |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Reach 224:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |