

LUCID Vision Labs Triton™ TRI124S-CC Farbkamera, Sony IMX545, 12,3 MP

Mehr Produkte von [LUCID Vision Labs™](#)



LUCID Vision Labs Triton™ Power over Ethernet (PoE) Cameras



Produkt **#18-479** 3-4 TAGE

Ähnliche Kameras



1



€1.472,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.472,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Videoausgang:
GigE (PoE)

Typ:
Color Camera

Hersteller:
Lucid Vision Labs

Gewinde: ¼-20 with Tripod Mount Adapter #11-474
Bufferspeicher: 128MB
Kamera-Familie: Triton™
Modellnummer: TRI124S-CC
Sensortyp: Sony IMX545
Sensor: Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp: Global
Sensorformat: 1/1.1"
Auflösung (Megapixel): 12.30
Pixel (h x v): 4,096 x 3,000
Pixelgröße, h x v (µm): 2.74 x 2.74
Sensorfläche, h x v (mm): 11.22 x 8.22
Bildrate (fps): 9.00
Pixeltiefe: 12 bit
Belichtungszeit: 35.50µs - 10s
Stecker: GigE, M12
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately: USA: #18-364 Europe: #18-364 Japan: #18-364 Korea: Not Available China: #18-364
Energieverbrauch (W): 2.5 (External Power Supply) 3.1 (PoE)
GPIOs: 1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated bi-directional ports
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or PTP (IEEE 1588)
Größe (mm): 29 x 29 x 45 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g): 67
Mount: C-Mount
Gehäuse: Full
Orientierung des Anschlusses: Back Panel
Betriebstemperatur (°C): -20 to +55
Lagerungstemperatur (°C): -30 to +60
GPIO-Steckertyp: 8-pin M8
Bildverarbeitungsstandard: GigE Vision v2.0

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen