

LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX050S-MC monochrome Kamera, Sony IMX264, 5,0 MP

Mehr Produkte von [LUCID Vision Labs™](#)



Produkt **#11-466** 3-4TAGE

[Ähnliche Kameras](#)

- 1 +

€767,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€767,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Videoausgang:
GigE (PoE)

Typ:
Monochrome Camera

Hersteller: Lucid Vision Labs
Gewinde: 1/4-20 with Tripod Mount Adapter #11-474
Bufferspeicher: 128MB
Kamera-Familie: Phoenix™
Modellnummer: PHX050S-MC
Sensortyp: Sony IMX264
Sensor: Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp: Global
Sensorformat: 2/3"
Auflösung (Megapixel): 5.00
Pixel (h x v): 2,448 x 2,048
Pixelgröße, h x v (µm): 3.45 x 3.45
Sensorfläche, h x v (mm): 8.45 x 7.07
Bildrate (fps): 24.00
Pixeltiefe: 12 bit
Belichtungszeit: 30µs - 10s
Stecker: GigE, RJ45
Stromversorgung: Power over Ethernet (PoE) or via GPIO with 12-24VDC Power Supply
Energieverbrauch (W): 2.5 (External Power Supply) 3.1 (PoE)
GPIOs: 1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated bi-directional ports
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or PTP (IEEE 1588)
Größe (mm): 24 x 24 x 27.35 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g): 30
Mount: C-Mount
Gehäuse: Partial
Orientierung des Anschlusses: Back Panel
Dynamikbereich (dB): 71.66
Betriebstemperatur (°C): -20 to +55
Lagerungstemperatur (°C): -30 to +60
GPIO-Steckertyp: 8-pin JST
Bildverarbeitungsstandard: GigE Vision v2.0

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen