

LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX089S-CC Farbkamera, Sony IMX267, 8,9 MP

Mehr Produkte von [LUCID Vision Labs™](#)



Produkt **#11-469** 3-4TAGE

[Ähnliche Kameras](#)



1



€1.428,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.428,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Videoausgang:
GigE (PoE)

Typ:
Color Camera

Hersteller: Lucid Vision Labs
Gewinde: 1/4-20 with Tripod Mount Adapter #11-474
Bufferspeicher: 128MB
Kamera-Familie: Phoenix™
Modellnummer: PHX089S-CC
Sensortyp: Sony IMX267
Sensor: Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp: Global
Sensorformat: 1"
Auflösung (Megapixel): 8.90
Pixel (h x v): 4,096 x 2,160
Pixelgröße, h x v (µm): 3.45 x 3.45
Sensorfläche, h x v (mm): 14.13 x 7.45
Bildrate (fps): 13.70
Pixeltiefe: 12 bit
Belichtungszeit: 30µs - 10s
Stecker: GigE, RJ45
Stromversorgung: Power over Ethernet (PoE) or via GPIO with 12-24VDC Power Supply
Energieverbrauch (W): 3 (External Power Supply) 3.5 (PoE)
GPIOs: 1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated bi-directional ports
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or PTP (IEEE 1588)
Größe (mm): 28 x 28 x 28.4 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g): 39
Mount: C-Mount
Gehäuse: Partial
Orientierung des Anschlusses: Back Panel
Dynamikbereich (dB): 71.36
Betriebstemperatur (°C): -20 to +55
Lagerungstemperatur (°C): -30 to +60
GPIO-Steckertyp: 8-pin JST
Bildverarbeitungsstandard: GigE Vision v2.0

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen