

Pixelink M-Serie M12C-CYL Mikroskopiekamera, Farbe



Produkt #17-811 3-4 Tage

- 1 + **€3.495,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+
€3.495,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Vide Ausgang: USB 3.0
Typ: Color Microscopy Camera
Hersteller: Pixelink
Gewinde: No Mounting Threads/Tripod Adapter
Bufferspeicher: Not Specified

Kamera-Familie: M-Series
Modellnummer: M12C-CYL
Sensortyp: Sony IMX253
Sensor: Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp: Global
Sensorformat: 1.1"
Auflösung (Megapixel): 12.30
Pixel (h x v): 4,096 x 3,000
Pixelgröße, h x v (µm): 3.45 x 3.45
Sensorfläche, h x v (mm): 14.1 x 10.4
Bildrate (fps): 32.50
Pixeltiefe: 8/12 bit
Belichtungszeit: Not Specified
Stecker: USB 3.0, Micro-B
Stromversorgung: Power over USB
Energieverbrauch (W): Not Specified
GPIOs: None
Synchronisation: Software Trigger
Größe (mm): 80.88 x 54.01 (excludes lens mount)
Gewicht (g): 218.5
Mount: C-Mount
Gehäuse: Full
Orientierung des Anschlusses: Back Panel
Dynamikbereich (dB): 70
Betriebstemperatur (°C): 0 to +50
Lagerungstemperatur (°C): -45 to +85
GPIO-Steckertyp: None
Bildverarbeitungsstandard: USB3 Vision

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen