

Pixelink M-Serie M4M-CYL Mikroskopiekamera, monochrom



Produkt #17-820 KONTAKT

- 1 + **€2.195,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+
€2.195,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Videoc Ausgang: USB 3.0
Typ: Monochrome Microscopy Camera
Hersteller: Pixelink
Gewinde: No Mounting Threads/Tripod Adapter
Bufferspeicher: Not Specified

Kamera-Familie: M-Series
Modellnummer: M4M-CYL
Sensortyp: CMOSIS CMV4000
Sensor: Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp: Global
Sensorformat: 1"
Auflösung (Megapixel): 4.20
Pixel (h x v): 2,048 x 2,048
Pixelgröße, h x v (µm): 5.5 x 5.5
Sensorfläche, h x v (mm): 11.3 x 11.3
Bildrate (fps): 90.30
Pixeltiefe: 8/10 bit
Belichtungszeit: Not Specified
Stecker: USB 3.0, Micro-B
Stromversorgung: Power over USB
Energieverbrauch (W): Not Specified
GPIOs: None
Synchronisation: Software Trigger
Größe (mm): 85.68 x 54.01 (excludes lens mount)
Gewicht (g): 218.5
Mount: C-Mount
Gehäuse: Full
Orientierung des Anschlusses: Back Panel
Dynamikbereich (dB): 60
Betriebstemperatur (°C): 0 to +50
Lagerungstemperatur (°C): -45 to +85
GPIO-Steckertyp: None
Bildverarbeitungsstandard: USB3 Vision

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen