

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



S-Mount Kinematic Mount (3-Screw Adjustment) (#11-133)

Produkt #11-133 Lagernd



1



€123,00

+ WARENKORB

Stk. 1-49

€123,00

Stk. 50+

€116,90

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Gewinde:
M4

Dicke (mm):
19.60

Verstellweg (mm):
Z-Axis: 6

Typ: Tube Mount
Aufbau: Aluminum Plates, Stainless Steel Screws, and Brass Thread Bushings
Feiner Neigewinkel (°): ±5
Feiner Kippwinkel (°): ±5
Empfindlichkeit basierend auf 1° Umdrehung (Bogensekunden): 7.0
Strahlagenstabilität (μrad): 1.3
Gewindesteigung der Einstellschraube (mm) : 0.20
Gewindeart: S-Mount
Anzahl an Verstellschrauben: 3
Aperturgröße: M12 x0.5
Höhe (mm): 23.5
Funktion: Kinematic (Tip-Tilt)
Kompatible Stangen: M4 x0.7

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen