

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



Produkt #14-439 ■ Lagernd



1



€180,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€180,00

Stk. 11+

€159,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Größe (mm):

50.0 x 50.0

Zentralwellenlänge ZWL (nm):

450.00

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| <b>Dichte (g/cm³):</b><br>2.78                            |
| <b>Glas-/Filternummer:</b><br><a href="#">SCHOTT BG64</a> |
| <b>Länge (mm):</b><br>50.00                               |
| <b>Beschichtung:</b><br>Uncoated                          |
| <b>Farbe:</b><br>Blue-Green                               |
| <b>Brechungsindex n<sub>d</sub>:</b><br>NA                |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>60-40                      |
| <b>Transformationstemperatur (°C):</b><br>417             |
| <b>Dicke (mm):</b><br>1.00 ±0.1                           |
| <b>Typ:</b><br>IR Cut-Off Filter                          |
| <b>Wellenlänge:</b><br>UV-VIS                             |
| <b>Breite (mm):</b><br>50.00                              |
| <b>Toleranz Größe (mm):</b><br>±0.2                       |
| <b>Reflexionsfaktor P<sub>d</sub>:</b><br>0.92            |
| <b>Fase:</b><br>Protective as needed                      |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Konform</a>                    |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |