

M1930 Teledyne Dalsa Genie Nano GigE PoE-Kamera, NIR, 2/3“

Mehr Produkte von [Teledyne DALSA](#)



Teledyne Dalsa Genie™ Nano GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras



Produkt #14-676 3-4 TAGE

- 1 +

€823,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€823,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Videoausgang:
GigE (PoE)

Typ:
NIR Camera

Hersteller:
Teledyne Dalsa

Gewinde: ¼-20 with Tripod Mount Adapter #34-966
Bufferspeicher: 90MB
Kamera-Familie: Genie Nano-1GigE
Modellnummer: Nano-M1930 NIR
Sensortyp: ON Semi PYTHON 2000
Sensor: Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp: Global
Sensorformat: 2/3"
Auflösung (Megapixel): 2.30
Pixel (h x v): 1,920 x 1,200
Pixelgröße, h x v (µm): 4.8 x4.8
Sensorfläche, h x v (mm): 9.22 x 5.76
Bildrate (fps): 48.00
Pixeltiefe: 8/10 bit
Belichtungszeit: Programmable or via external trigger
Stecker: GigE, RJ45 with Screw Locks
Stromversorgung: Power over Ethernet (PoE) or via GPIO
Energieverbrauch (W): 3.6 - 4.6 (12VDC External Power Supply) 4.0 - 4.9 (PoE)
GPIOs: 2 digital input, 2 digital output
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, Free-Run, or PTP (IEEE 1588)
Größe (mm): 40.6 x 29.0 x 44.0 (includes connectors and lens mount)
Gewicht (g): 46
Mount: C-Mount
Gehäuse: Full
Orientierung des Anschlusses: Back Panel
Dynamikbereich (dB): 62.1
Betriebstemperatur (°C): -20 to +60
Lagerungstemperatur (°C): -40 to +80
GPIO-Steckertyp: 10-pin Samtec
Bildverarbeitungsstandard: GigE Vision v1.2

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen