

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union ▼

SUBMIT



Variable Neutral Density (ND) Machine Vision Filter

Produkt #16-079 3-4 Tage



1



€153,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€153,00

Stk. 10+

€141,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Optische Dichte OD:
0.5 - 4.0 @ 550 - 650nm

Freie Apertur CA (mm):
53.5

Filtergewinde:
M58 x 0.75

Substrat: ☐ Polymer Film XP42
Typ: Neutral Density Filter
Blockungsbereich (nm): 400 - 700
Freie Apertur (%) : 53.5
Fassungsdicke (mm): 5.85
Hinweis: AR Coated
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤2% @ 400 - 700nm
Fassungsdurchmesser (mm): 60.3 ±0.2
Fassungsdicke inkl. Gewinde (mm): 7.85

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat: Anzeigen
--