

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt #16-646

3-4TAGE

- 1 +

 €26,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€26,00

Stk. 11+

€23,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
12.50

Optische Dichte OD:
0.3 ±0.006 @ 546nm

Glas-/Filternummer:
[SCHOTT NG11](#)

Beschichtung: Uncoated
Brechungsindex n_d: 1.50
Oberflächenqualität: 80-50
Transformationstemperatur (°C): 481
Dicke (mm): 2.50
Toleranz Dicke (mm): (nominal)
Transmission (%): 50.12 ±0.65% @ 546nm
Typ: Neutral Density Filter
Toleranz Größe (mm): ±0.38
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Konform