

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #12-723 3-4 TAGE



1



€258,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€258,00

Stk. 6+

€232,20

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Farbe:
Green

Optische Dichte OD:
>5 @ 190 - 420nm
>5 @ 765 - 1100nm
>6 @ 775 - 1085nm

>7 @ 790 - 1080nm
Durchlässigkeit für sichtbares Licht VLT (%): 45
Zertifizierung EN 207/208: D LB8 + IR LB4 @ 190-315nm, DIR LB5 @ 315-420nm, DIR LB4 @ 420-445nm, DIRMLB5 @ 765-1,100nm, D LB5 + IRMLB6 @ 775-1,085nm, D LB6, IR LB7 + MLB7Y @ 790-1,080nm, DIRMLB6 S@ 950-1,085nm
Filtermaterial: Polymer
Filter: LS11
Art: Fit Over Rx Glasses

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen