



Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Acktar Light Absorbent Foil



Produkt #12-515 Lagernd



1



€181,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€181,00

Stk. 6+

€161,90

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Beschichtung:
Metal Velvet™

Modellnummer: MV-20X030-3
Betriebstemperatur (°C): -40 to +150
Größe (mm): 200 x 300
Typ: Low Outgassing Adhesive
Beschichtungsdicke (µm): 5 - 8
Dicke Folie (µm): 115
Abriebfestigkeit: Light, do not touch
Dicke Klebeschicht (µm): 60
Beständigkeit gegen Luftfeuchtigkeit: ML-C-48497A
Wellenlängenbereich (µm): 0.3 - 14
Abmessung (cm): 20 x 30
Hinweis: Typical Adhesive Outgassing Performance: 0.85% TML, 0% VCM per ASTM E595-77/84/90

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Konform