


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

SCHOTT NG4 absorbierender ND-Filter, 0,5 OD, 25 mm Durchmesser

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



Produkt #16-727 3-4TAGE

1 **€42,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€42,00

Stk. 11+

€37,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

i Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
25.00

Optische Dichte OD:
0.5 ±0.03 @ 546nm

Glas-/Filternummer:
[SCHOTT NG4](#)

Beschichtung: Uncoated
Brechungsindex n_d: 1.51
Oberflächenqualität: 80-50
Transformationstemperatur (°C): 483
Dicke (mm): 0.90
Toleranz Dicke (mm): (nominal)
Transmission (%): 31.62 ±1.9% @ 546nm
Typ: Neutral Density Filter
Toleranz Größe (mm): ±0.38
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Konform