


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union



SUBMIT



Produkt #58-607 3-4 TAGE



1



€424,00

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€424,00

Stk. 5+

€403,60

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Substrat:

Chrome on Glass

Skaleneinteilung:

0.5mm (25µm divisions), 1.0mm (50µm divisions),
2.0mm (100µm divisions), 4.0mm (200µm divisions),
angle grid (15° segments)

Größe (mm):

25.4 x 76.2

Oberflächenqualität: 60-40
Dicke (mm): 1.50 ±0.100
Toleranz Größe (mm): ±0.100
NST-Zertifikat: No

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform
