


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:


Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



SCHOTT NG Gray Glass Neutral Density (ND) Filters



Produkt **#14-093**

Lagernd



1



€42,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€42,00

Stk. 11+

€37,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
25.00

Optische Dichte OD:
0.28

Glas-/Filternummer: SCHOTT NG5
Beschichtung: Uncoated
Brechungsindex n_d: 1.50
Oberflächenqualität: 60-40
Transformationstemperatur (°C): 474
Dicke (mm): 1.00 ±0.1
Transmission (%): 53
Transmissionstoleranz (%): (nominal)
Typ: Neutral Density Filter
Parallelität (Bogenminuten): ≤3
Toleranz Größe (mm): ±0.2
Toleranz optische Dichte (%): (nominal)

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen