

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



High Power Laser Beam Visualizers

Produkt **#11-448** ■ Lagernd

-

1

+

€104,40

+ WARENKORB

Stk. 1-24

€104,40

Stk. 25+

€93,96

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser aktive Fläche (mm):

35

Außendurchmesser (mm):

42

Größe (mm):

Disk: 42 Dia.
Wand: 130 Length

Wellenlänge:
NIR

Zerstörschwelle, laut Design: ☐
Typical: 1 J/cm² @ 10ns

Emissionsfarbe:
Green

Anregungsbereich:
880 - 1070nm

Konformität mit Standards

RoHS:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)
