


SCHOTT NG9 absorbierender ND-Filter, 1,6 OD, 25 mm Durchmesser

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



Produkt #16-666 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

- 1 + **€27,95**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€27,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
25.00

Optische Dichte OD:
1.6

Glas-/Filternummer:
[SCHOTT NG9](#)

Beschichtung:
Uncoated

Brechungsindex n_d :

1.51
Oberflächenqualität: 80-50
Transformationstemperatur (°C): 470
Dicke (mm): 1.10
Toleranz Dicke (mm): (nominal)
Transmission (%): 2.51
Typ: Neutral Density Filter
Toleranz Größe (mm): ±0.38
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen

