

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Norland Optical Adhesive NOA78, 100g Bottle

Produkt #17-348 3-4 TAGE



1



€119,00

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€119,00

Stk. 5+

€113,30

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Größe (oz):
3.52

Verklebung Glas:
Excellent

Verklebung Metall:
Good

Verklebung Kunststoff: Excellent
Viskosität (cps): 8000 - 11000
Widerstandsfähigkeit: Soft & Resilient
Brechungsindex n_d: 1.50 @ 589nm
Produktnummer Norland: 78
Haltbarkeit: 4 months
Typ: Bottle
Typische Anwendungen: Bonding polarized film, cellulose acetate butyrate, glass, and plastics
Absorptionsbereich (nm): 320 - 450
Klebertyp: Plastic to Plastic/Glass
Energie zur vollständigen Härtung (J/cm²): 3.5 (Long Wave UV) 7 (Visible)

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Konform