

Pixelink PL-D755CU-BL, 2/3", 5,0 MP, USB 3.0 Platinenkamera, Farbe



Pixelink® USB 3.0 Cameras (Board Level)



Produkt #11-439 KONTAKT

Ähnliche Kameras

- 1 + €1.695,00

+ WARENKORB

Stk. 1+
€1.695,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Videoausgang:
USB 3.0

Typ:
Color Camera

Hersteller:
Pixelink

Gewinde: 1/4-20 with Tripod Mount Adapter #26-179
Bufferspeicher: Not Specified
Kamera-Familie: PL-D
Modellnummer: PL-D755CU-BL
Sensortyp: Sony IMX250
Sensor: Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp: Global
Sensorformat: 2/3"
Auflösung (Megapixel): 5.01
Pixel (h x v): 2,448 x 2,048
Pixelgröße, h x v (µm): 3.45 x 3.45
Sensorfläche, h x v (mm): 8.45 x 7.07
Bildrate (fps): 80.90
Pixeltiefe: 8/12 bit
Belichtungszeit: 20µs - 120s
Stecker: USB 3.0, Micro-B
Stromversorgung: Power over USB
Energieverbrauch (W): Not Specified
GPIOs: 1 non-isolated trigger input, 2 non-isolated outputs, 1 non-isolated input
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Größe (mm): 50.8 x 35 x 13.36 (excludes lens mount)
Gewicht (g): 35.8
Mount: C-Mount
Gehäuse: Board Level
Orientierung des Anschlusses: Side Panel
Dynamikbereich (dB): 70
Betriebstemperatur (°C): 0 to +50
Lagerungstemperatur (°C): -45 to +85
GPIO-Steckertyp: 8-pin Molex 1.25mm Pitch
Bildverarbeitungsstandard: USB3 Vision v1.0
Betriebssystem: Software Driver: Windows 32 and 64 bit

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen