

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #16-657 3-4TAGE

- 1 + €26,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€26,00

Stk. 11+

€23,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):  
12.50

Optische Dichte OD:  
4.0 ±0.07 @ 546nm

Glas-/Filternummer:  
[SCHOTT NG9](#)

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| <b>Beschichtung:</b><br>Uncoated                   |
| <b>Brechungsindex n<sub>d</sub>:</b><br>1.51       |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>80-50               |
| <b>Transformationstemperatur (°C):</b><br>470      |
| <b>Dicke (mm):</b><br>2.90                         |
| <b>Toleranz Dicke (mm):</b><br>(nominal)           |
| <b>Transmission (%):</b><br>0.010 ±0.0017% @ 546nm |
| <b>Typ:</b><br>Neutral Density Filter              |
| <b>Toleranz Größe (mm):</b><br>±0.38               |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>400 - 700      |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Konform</a>                    |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |