

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt #14-070 □ Lagernd



1



€93,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€93,00

Stk. 11+

€82,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Größe (mm):
50.0 x 50.0

Optische Dichte OD:
4.6 ±0.07 @ 546nm

Glas-/Filternummer:
[SCHOTT NG9](#)

Länge (mm): 50.00
Beschichtung: Uncoated
Brechungsindex n_d: 1.51
Oberflächenqualität: 60-40
Transformationstemperatur (°C): 470
Dicke (mm): 3.30
Toleranz Dicke (mm): (nominal)
Transmission (%): 0.003 ±0.00043% @ 546nm
Typ: Neutral Density Filter
Breite (mm): 50.00
Parallelität (Bogenminuten): ≤3
Toleranz Größe (mm): ±0.2
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Reach 223: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen