

SCHOTT RG850, 50 mm quadr., 3 mm Dicke, Langpassfilter aus Farbglas

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



Produkt #14-540 Lagernd

- 1 +

€80,25

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€80,25
Stk. 11+
€78,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Größe (mm):
50.0 x 50.0

Grenzwellenlänge (nm):
850.00 ±9

Dichte (g/cm³): 2.93
Glas-/Filternummer: SCHOTT RG850
Länge (mm): 50.00
Beschichtung: Uncoated
Farbe: Black
Grenze des Transmissionsbereichs 1 λ_{p1} (nm): 1200
Grenze des Transmissionsbereichs 2 λ_{p2} (nm): 1200
Brechungsindex n_d: 1.56
Spektrale Transmission t_p (%): 97
Sperrbereichsgrenze λ_s(nm): 700
Oberflächenqualität: 60-40
Transformationstemperatur (°C): 554
Dicke (mm): 3.00 ±0.2
Typ: Longpass Filter
Wellenlänge: IR
Breite (mm): 50.00
Toleranz Größe (mm): ±0.2
Reflexionsfaktor P_d: 0.91
Fase: Protective as needed

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen