

Pixelink M-Serie M1M-CYL Mikroskopiekamera, monochrom



Produkt #17-814 KONTAKT

- 1 + **€1.000,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+
€1.000,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Videoc Ausgang: USB 3.0
Typ: Monochrome Microscopy Camera
Hersteller: Pixelink
Gewinde: No Mounting Threads/Tripod Adapter
Bufferspeicher: Not Specified

Kamera-Familie: M-Series
Modellnummer: M1M-CYL
Sensortyp: ON Semi Vita 1300
Sensor: Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp: Global
Sensorformat: 1/2"
Auflösung (Megapixel): 1.30
Pixel (h x v): 1,280 x 1,024
Pixelgröße, h x v (µm): 4.8 x 4.8
Sensorfläche, h x v (mm): 6.1 x 4.9
Bildrate (fps): 150.90
Pixeltiefe: 8/10 bit
Belichtungszeit: Not Specified
Stecker: USB 3.0, Micro-B
Stromversorgung: Power over USB
Energieverbrauch (W): Not Specified
GPIOs: None
Synchronisation: Software Trigger
Größe (mm): 81.19 x 54.01 (excludes lens mount)
Gewicht (g): 218.5
Mount: C-Mount
Gehäuse: Full
Orientierung des Anschlusses: Back Panel
Dynamikbereich (dB): 53
Betriebstemperatur (°C): 0 to +50
Lagerungstemperatur (°C): -45 to +85
GPIO-Steckertyp: None
Bildverarbeitungsstandard: USB3 Vision

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen