

Laservisualisierer für hohe Leistungen im UV-VIS und IR



High Power Laser Beam Visualizers

Produkt #11-449 Lagernd



1



€104,40

+ WARENKORB

Stk. 1-24

€104,40

Stk. 25+

€93,96

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser aktive Fläche (mm):
35

Außendurchmesser (mm):
42

Größe (mm):

Disk: 42 Dia.
Wand: 130 Length

Wellenlänge:
UV, VIS, IR

Zerstörschwelle, laut Design: ☐
Typical: 1 J/cm² @ 10ns

Emissionsfarbe:
Red

Anregungsbereich:
190 - 1090nm, 1470 - 1600nm

Konformität mit Standards

RoHS:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)
