

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



Produkt #12-734

3-4 TAGE



1



€213,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€213,00

Stk. 6+

€191,70

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Farbe:
Blue

Optische Dichte OD:
>6 @ 190 - 400nm
>3 @ 615 - 720nm
>4 @ 651 - 670nm

>5 @ 671 - 715nm
>6 @ 680 - 710nm
>7 @ 690 - 700nm

Durchlässigkeit für sichtbares Licht VLT (%):
35

Zertifizierung EN 207/208:
D LB6 + R LB4 @ 180-315nm, DR LB4 @315-400nm,
DIR LB3 @ 615-660nm, DIR LB4 @ 660-665nm, D
LB4 + IR LB5 @ 665-715nm, IR LB7 S@ 694nm

Filtermaterial:
Polymer

Filter:
LS05

Art:
Adjustable Temples Wrap Around

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)