

SCHOTT BG63, 50 mm quadr., 1 mm Dicke, NIR-Sperrfilter aus Farbglas für raue Umgebungen

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



Produkt **#14-437** Lagernd

- 1 +

€180,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€180,00
Stk. 11+
€159,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Größe (mm):
50.0 x 50.0

Zentralwellenlänge ZWL (nm):
480.00

Dichte (g/cm³): 2.79
Glas-/Filternummer: SCHOTT BG63
Länge (mm): 50.00
Beschichtung: Uncoated
Farbe: Blue-Green
Brechungsindex n_d: NA
Oberflächenqualität: 60-40
Transformationstemperatur (°C): 416
Dicke (mm): 1.00 ±0.1
Typ: IR Cut-Off Filter
Wellenlänge: UV-VIS
Breite (mm): 50.00
Toleranz Größe (mm): ±0.2
Reflexionsfaktor P_d: 0.92
Fase: Protective as needed

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen