

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



EO Auto-Focus μ-Video™ Lens Camera

Produkt #86-423 KONTAKT

1 + - €720,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€720,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Videoausgang:
USB 2.0

Typ:
Color Camera

Gewinde:
1/4-20 and M6 x 1.0 (Integrated into Housing)

Bufferspeicher:
Not Specified

Hinweis: Mount: Auto Focusable
Modellnummer: EO-A0413C
Sensortyp: ON Semi MT9V024
Sensor: Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp: Global
Sensorformat: 1/3"
Auflösung (Megapixel): 0.30
Pixel (h x v): 752 x 480
Pixelgröße, h x v (µm): 6 x 6
Sensorfläche, h x v (mm): 4.5 x 2.8
Bildrate (fps): 76.00
Pixeltiefe: 8 bit
Belichtungszeit: 1/10,000s - 0.25s
Stecker: USB 2.0, Mini-B with Screw Locks
Stromversorgung: Power over USB
Energieverbrauch (W): 1.25
GPIOs: N/A
Synchronisation: Not Specified
Größe (mm): 36 x 36 x 25 (excludes mounting adapter)
Gewicht (g): 50
Mount: M12 x 0.5 (S-Mount)
Gehäuse: Full
Orientierung des Anschlusses: Back Panel
Dynamikbereich (dB): Not Specified
Betriebstemperatur (°C): -5 to +45
Lagerungstemperatur (°C): +20 to +60
GPIO-Steckertyp: None

Konformität mit Standards

Reach 191: Konform
RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen