



Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



SCHOTT NG Gray Glass Neutral Density (ND) Filters



Produkt **#14-078** □ Lagernd



1



€93,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€93,00

Stk. 11+

€82,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Größe (mm):
50.0 x 50.0

Optische Dichte OD:
>5

Glas-/Filternummer: SCHOTT NG1
Länge (mm): 50.00
Beschichtung: Uncoated
Brechungsindex n_d: 1.52
Oberflächenqualität: 60-40
Transformationstemperatur (°C): 471
Dicke (mm): 3.00 ±0.2
Transmission (%): <0.001
Transmissionstoleranz (%): (nominal)
Typ: Neutral Density Filter
Breite (mm): 50.00
Parallelität (Bogenminuten): ≤3
Toleranz Größe (mm): ±0.2
Toleranz optische Dichte (%): (nominal)

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Reach 223: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen