

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Modell 1108, 0,5mW zufällige Polarisisation, Lumentum HeNe Laser



Lumentum High Performance Helium-Neon Lasers



Produkt #62-714 KONTAKT

- 1 +

€905,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€905,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Betriebstemperatur (°C):
-40 to +70

Ausgangsleistung (mW):
0.5

Punktstabilität nach Aufwärmen (mrad/°C):
N/A

Polarisation: Random
Mode: TEM ₀₀
Wellenlänge (nm): 632.80
Gewicht (lbs): 0.46
Länge Laserkopf (Zoll): 7.00
Toleranz Strahldurchmesser (%): ±3
Stromversorgung: #11-379 (110/220V AC), #11-382 (12VDC), #11-383 (24V DC), #11-386 (110/220V AC)
Feuchtigkeit bei Einsatz: 0 to 100%, non-condensing
Lagerungstemperatur (°C): -40 to +150
Aufwärmzeit (Minuten): 10
Toleranz Strahldivergenz (%): ±3
Statische Ausrichtung: Centered to Outer Cylinder: ±0.01" Parallel to Outer Cylinder: ±1.0 mrad
Pointing Stability (mrad/°C): N/A
Maximum Drift: Mean Power over 8 hrs: ±2.5
Rauschen RMS: 30 Hz - 10 MHz 0.1%
Strahldurchmesser (mm): 0.48
Hersteller: Lumentum
Auskopplung: Free Space
Lasertyp: HeNe
Strahldivergenz (mrad): 1.80
CDRH-Laserklasse: II
Farbe: Red
Modellnummer: 1108
Durchmesser Laserkopf (Zoll): 1.245
Longitudinaler Modenabstand, nominal (MHz): 1090
Min. Ausgangsleistung, TEM₀₀ (mW): 0.5
Modenreinheit (TEM₀₀): >95%

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform