

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #87-094 AUSVERKAUF KONTAKT

- 1 + €2.720,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€2.720,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Videoausgang:
USB 2.0

Typ:
NIR Camera

Gewinde:
1/4-20 with Tripod Mount Adapter [#88-210](#)

Bufferspeicher:
Not Specified

Sensortyp: Sony ICX445
Sensor: Progressive Scan CCD
Verschlusstyp: Global
Sensorformat: 1/3"
Auflösung (Megapixel): 1.20
Pixel (h x v): 1,296 x 964
Pixelgröße, h x v (µm): 3.75 x 3.75
Sensorfläche, h x v (mm): 4.86 x 3.62
Bildrate (fps): 18.00
Pixeltiefe: 8/16 bit
Belichtungszeit: 10µs - 10s
Stecker: USB 2.0, Type Mini-B
Stromversorgung: Power over USB
Energieverbrauch (W): 2
GPIOs: 2 non-isolated bi-directional ports
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Größe (mm): 44 x 41 x 25.5 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g): 37 with Tripod Bracket
Mount: C/CS-Mount
Gehäuse: Full
Orientierung des Anschlusses: Back Panel
Dynamikbereich (dB): Not Specified
Betriebstemperatur (°C): 0 to +45
Lagerungstemperatur (°C): -30 to +60
GPIO-Steckertyp: 7-pin JST

Konformität mit Standards

Reach 191: Konform
RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen