

SCHOTT Langpassfilter RG-630, 25,4 mm Durchm.

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



Produkt #32-755 Lagernd



1



€27,50

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€27,50

Stk. 11+

€26,75

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
25.40

cut-off Position λ_c (nm):
630±6

Grenzwellenlänge (nm): 630.00
Dichte (g/cm³): 2.65
Glas-/Filternummer: SCHOTT RG630
Beschichtung: Uncoated
Farbe: Red
Grenze des Transmissionsbereichs 1 λ_{p1} (nm): 710.00
Spektrale Transmission t_p (%): 94.00
Sperrbereichsgrenze λ_s(nm): 540.00
Oberflächenqualität: 80-50
Transformationstemperatur (°C): 527.00
Dicke (mm): 3.00 ±0.2
Typ: Longpass Filter
Wellenlänge: VIS
Toleranz Größe (mm): ±0.38
Reflexionsfaktor P_d: 0.92
Fase: Protective as needed

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen