

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #16-648 3-4TAGE

-

1

+

 €26,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€26,00

Stk. 11+

€23,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
12.50

Optische Dichte OD:
1.0 ±0.03 @ 546nm

Glas-/Filternummer:
[SCHOTT NG4](#)

Beschichtung: Uncoated
Brechungsindex n_d: 1.51
Oberflächenqualität: 80-50
Transformationstemperatur (°C): 483
Dicke (mm): 1.90
Toleranz Dicke (mm): (nominal)
Transmission (%): 10.00 ±0.6% @ 546nm
Typ: Neutral Density Filter
Toleranz Größe (mm): ±0.38
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 223: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen