

TECHSPEC® Filter für industrielle Bildverarbeitung, UV/IR-Cut-Off, M30,5 x 0,50



TECHSPEC® High Performance Mounted Machine Vision Filters

Produkt #89-795 3-4 TAGE



1



€178,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€178,00

Stk. 10+

€163,80

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blockungsbereich (nm):
200-370, 750-1100

Freie Apertur CA (mm):
26.5

Beschichtung:
Hard Coated

Filtergewinde: M30.5 x0.50
Farbe: VIS
Zentralwellenlänge ZWL (nm): 548.00
Aufbau: Mounted in Black Anodized Ring
Halbwertsbreite FWHM (nm): 290.00
Fassungsdicke (mm): 5.0
Fassungsdicke inkl. Gewinde (mm): 7.0
Hinweis: OD ≥3.0 @ 750 - 1100nm OD ≥4.0 @ 200 - 370nm
Optische Dichte OD: ≥3.0
Außendurchmesser (mm): 32
Substratdicke (mm): 1.75 ±0.10
Typ: Mounted Imaging Filter
Durchschnittliche Transmission (%): ≥90
Resistenz Umwelteinflüsse: Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6 Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
Resistenz mechanische Einflüsse: Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12 Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11 Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 223: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen