

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #86-487 KONTAKT

-

1

+

€10.449,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€10.449,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
50.00

Optische Dichte OD:
≥4.0

Substrat: ☐
[Fused Silica](#) (Corning 7980)

Mitgelieferte Filter:
Cut-On Wavelength: [400nm](#), [425nm](#), [450nm](#), [475nm](#),
[500nm](#), [525nm](#), [550nm](#), [575nm](#), [600nm](#), [625nm](#),
[650nm](#), [675nm](#), [700nm](#), [725nm](#), [750nm](#), [775nm](#),
[800nm](#), [825nm](#), [850nm](#), [875nm](#), [900nm](#), [925nm](#),

[950nm](#), [975nm](#), [1000nm](#), [1025nm](#), [1050nm](#), [1075nm](#), [1100nm](#)

Beschichtung:
Hard Coated

Transmission (%):
≥91

Typ:
Longpass Filter

Anzahl an Filtern:
29.00

Beschichtungsspezifikation:
Surface 1: Hard Dielectric Sputtered
Surface 2: MgF₂

Wellenlängenbereich (nm):
200 - 1650

Konformität mit Standards

RoHS:
Nicht konform

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)