

[Alle Produkte](#) / [Laser](#) / [Laser](#) / [Industrielaser und Ausrichtungslaser](#)

Laserdiodenmodule für Laboranwendungen



- Kompakte Größe
- Elektrischer An- und Ausschalter
- Emissionsanzeige / Strahlabschwächer



Spezifikationen

Produktdetails			
Hinweis:		Includes: Users Manual, Power Supply, Warning Label, and Focus Key	Lasertyp: Diode
Optische Eigenschaften			
Strahlgröße bei Nahfokus (µm):		25	Strahldurchmesser (mm): 4 x 2
Strahldivergenz (mrad):		<0.5	Fokusbereich: 35mm - ∞
Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle			
Stromversorgung:		110/240 V AC (included)	Auskopplung: Free Space

Technische Informationen

Produkte

Wellenlänge (nm)	Ausgangsleistung (mW)	Strahlgröße bei Nahfokus (µm)	Strahldurchmesser (mm)	Strahldivergenz (mrad)	Artikelnummer	Preis	Kaufen
635.00	1 (Maximum)	25	4 x 2	<0.5	#53-227	€315,00	1 In Stock
670.00	3 (±5%)	25	4 x 2	<0.5	#39-569	€270,00	4 In Stock
850.00	3 (±5%)	25	4 x 2	<0.5	#53-760	€355,00	2 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Telefonnr.: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com