

[Alle Produkte](#) / [Optikkomponenten](#) / [Optische Filter](#) / [Neutraldichtefilter](#)

Kontinuierlich variabler Neutraldichtefilter



- Kontinuierlich variierende optische Dichte über die Länge des Filters
- Paarweiser Einsatz zur Steuerung der Transmission
- Ausgelegt für Wellenlängen im Bereich 400–700 nm

Spezifikationen


Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):	25.4 x 76.2	Länge (Zoll):	3.00
Länge (mm):	76.20	Dicke (Zoll):	0.063 ±0.01
Dicke (mm):	1.60 ±0.25	Breite (Zoll):	1.00
Breite (mm):	25.40	Aufbau:	Plate

Optische Eigenschaften

Einfallswinkel (°):	0.00	Substrat:	Float Glass
Beschichtung:	Surface 1: Inconel	Blockungsbereich (nm):	400 - 700

Technische Informationen



Produkte

Größe (mm)	Optische Dichte OD	Dicke (Zoll)	Dicke (mm)	Artikelnummer	Preis	Kaufen
25.4 x 76.2	0.04 - 1.0	0.063	1.60	#64-381	€112,00 Mengenrabatte	5 In Stock
25.4 x 76.2	0.04 - 2.0	0.063	1.60	#41-960	€130,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.4 x 76.2	0.04 - 3.0	0.063	1.60	#64-382	€165,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.4 x 76.2	0.04 - 4.0	0.063	1.60	#63-048	€189,00 Mengenrabatte	7 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK

Telefonnr.: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com