


SCHOTT NG9 absorbierender ND-Filter, 2,3 OD, 25 mm Durchmesser

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



Produkt **#16-668** Lagernd

- 1 + **€42,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€42,00

Stk. 11+

€37,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

i Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
25.00

Optische Dichte OD:
2.3 ±0.07 @ 546nm

Glas-/Filternummer:
[SCHOTT NG9](#)

Beschichtung: Uncoated
Brechungsindex n_d: 1.51
Oberflächenqualität: 80-50
Transformationstemperatur (°C): 470
Dicke (mm): 1.60
Toleranz Dicke (mm): (nominal)
Transmission (%): 0.500 ±0.085% @ 546nm
Typ: Neutral Density Filter
Toleranz Größe (mm): ±0.38
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Konform