


[Alle Produkte](#) / [Optikkomponenten](#) / [Optische Linsen](#) / [Fresnellinsen](#)

PCV-Fresnellinsen, konische Rillen



- Negative Brennweite
- Acrylsubstrat
- Quadratische und rechteckige Versionen

Spezifikationen

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Toleranz Größe (Zoll): ±0.05

Toleranz Dicke (%): ±40

Optische Eigenschaften

Substrat: Acrylic

Beschichtung: Uncoated

Wellenlängenbereich (nm): 400 - 1100


Brechungsindex (n_d): 1.49

Transmission (%): 85 (Typical)

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C): ≤80

Technische Informationen



Produkte

Größe (Zoll)	Durchm. (mm)	EFL (inches)	CT (inches)	Linien pro Zoll	Artikelnummer	Preis	Kaufen
-	463.55	-18.00	0.11	143.00	#46-397	€408,91 Mengenrabatte	3 In Stock
6.7 x 6.7	-	-3.00	0.06	100.00	#46-395	€131,84 Mengenrabatte	5 In Stock
2.0 x 2.0	-	-0.85	0.06	200.00	#46-394	€35,54 Mengenrabatte	5 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Telefonnr.: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com